

Fermo di sicurezza universale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Collega il cavo di rinforzo alla struttura

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni rinforzo	Dimensione del foro (HS)	Spessore (T)	Carico omologato UL
CSBURC38	402198	#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm	3430N
CSBURC58	402200	#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm	3430N
CSBURC12	402199	#12, #18, #36	14 mm	4.27 mm	3430N


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'elemento di rinforzo non è incluso.

Montare sulla struttura usando il foro centrale. Formare un anello infilando il cavo nei fori sulla parte inclinata delle clips di fissaggio universali e crimpare.

Carichi UL		
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

