

Morsetto universale USC per tubo/tubo protettivo



CARATTERISTICHE

Formato da due morsetti, un dado e un bullone

Adatto al lato aperto del profilo strut

Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59)

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Larghezza (W)	Spessore (T)
USC021EG	712045	Elettro galvanizzato	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Zincato a caldo	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Elettro galvanizzato	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Elettro galvanizzato	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC026HD	712422	Zincato a caldo	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Larghezza (W)	Spessore (T)
USC025EG	712060	Elettro galvanizzato	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Elettro galvanizzato	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Elettro galvanizzato	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Zincato a caldo	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Elettro galvanizzato	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Elettro galvanizzato	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Elettro galvanizzato	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Elettro galvanizzato	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Elettro galvanizzato	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Elettro galvanizzato	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Elettro galvanizzato	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Zincato a caldo	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Elettro galvanizzato	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Elettro galvanizzato	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Elettro galvanizzato	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Elettro galvanizzato	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Elettro galvanizzato	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Zincato a caldo	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Larghezza (W)	Spessore (T)
USC086EG	712180	Elettro galvanizzato	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Elettro galvanizzato	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Elettro galvanizzato	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Elettro galvanizzato	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Elettro galvanizzato	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Elettro galvanizzato	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Elettro galvanizzato	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Zincato a caldo	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Zincato a caldo	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Zincato a caldo	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Zincato a caldo	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N
USC025EG	712060	2000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N
USC086EG	712180	3780N

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
USC101EG	712200	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

