

Vite VDF TORX legno-metallo con testa TORX®



CARATTERISTICHE

Vite filettata per legno con fissaggio filettato metrico

Testa TORX®

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza (L)	A
VDFM8050	593270	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		8	50mm	28 mm
VDFM10050	593560	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	60mm	30 mm
VDFM8060	593280	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	70mm	30 mm
VDFM10080	593340	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	80mm	40 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza (L)	A
VDFM10100	593350	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	100mm	60 mm
VDFM12120	400403	Acciaio	Elettro galvanizzato	12	120mm	55 mm
VDFM8080	593300	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	100mm	40 mm
VDFM10100S4	400482	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)		10	100mm	55 mm
VDFM8150	593410	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	150mm	45 mm
VDFM10120	593370	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	150mm	60 mm
VDFM8120	593400	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	120mm	50 mm
VDFM8200	593420	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	200mm	50 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	TORX®
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25
VDFM8060	593280	20 mm	T25
VDFM8070	593290	25 mm	T25


Codice a catalogo	Numero articolo	C	TORX®
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8080	593300	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare HEX quando la lunghezza è pari a 50,0 mm.

Nessuna testa TORX® per le viti in acciaio inox.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

