

Clip conduit con montaggio a parete



CARATTERISTICHE

Fissa velocemente tubi, conduit, MC (guaine flessibili metalliche/AC e tubazioni alle superfici delle pareti

Installazione a pressione di conduit

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Il design a basso profilo riduce le potenziali ostruzioni


Fissaggio con utensili a base di polvere secca, sistemi di ancoraggio in calcestruzzo autofilettanti o avvitatori

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)
WC812	160890	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

