

Vite ad occhiello per fissaggio in legno



L'accessorio nVent CADDY Speed Link va avvitato nel legno ed è compatibile con gli assemblaggi di cavi nVent CADDY Speed Link con terminale di ancoraggio a gancio, catena e gancio a S.

CARATTERISTICHE

Progettato per agganciare un cavo o gancio nVent CADDY Speed Link

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)	Dimensione del foro (HS)
SLEBWS	195858	Acciaio	Elettrolgalvanizzato	6	32mm	8.8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.
SLEBWS	195858	60 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

