

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie

Data Solutions



Definire le parti anteriori e laterali del dispositivo con i pannelli anteriori Schroff da 19". I pannelli frontali Schroff da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie e sono disponibili in versioni da 1 U a 6 U.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

i pannelli anteriori da 19" sono dotati di fori aggiuntivi per il montaggio delle maniglie

SPECIFICHE

Larghezza rack:	95HP
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità (D)	Tipo di maniglia	Fine	Montaggio	Quantità imballaggio
30219-161	1U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità (D)	Tipo dimaniglia	Fine	Montaggio	Quantità imballaggio
40304-050	1U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
30219-162	2U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
40304-051	2U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
30219-163	3U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
30219-164	4U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
40304-052	3U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
30219-165	5U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
40304-053	4U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
30219-166	6U		Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
40304-054	5U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1
40304-055	6U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Parte anteriore avvitabile	1

Table 2/3						
Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30219-161	Anodizzato	Anodizzato	No	No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"
40304-050	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	43.6mm	Pannello anteriore da 19"
30219-162	Anodizzato	Anodizzato	No	No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"
40304-051	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	88.1mm	Pannello anteriore da 19"
30219-163	Anodizzato	Anodizzato	No	No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"


Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30219-164	Anodizzato	Anodizzato	No	No	177mm	Pannello anteriore da 19"
40304-052	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	132.5mm	Pannello anteriore da 19"
30219-165	Anodizzato	Anodizzato	No	No	221.4mm	Pannello anteriore da 19"
40304-053	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	177mm	Pannello anteriore da 19"
30219-166	Anodizzato	Anodizzato	No	No	265.9mm	Pannello anteriore da 19"
40304-054	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	221.4mm	Pannello anteriore da 19"
40304-055	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	265.9mm	Pannello anteriore da 19"

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Codice a catalogo	Larghezza (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE