


Gruppo batterie di contenimento corsia

Data Solutions



Batteria: Predisposto per l'integrazione nella scatola dello sportello; 1200 cicli di ricarica, supporta l'apertura per 8 porte, tensione di carica 14,7 V CC tramite piastra dello sportello, temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C..

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.

Predisposto per l'integrazione nel box porta

Tensione di carica 14,7 V CC tramite la piastra della porta

1200 cicli di carica

Apertura Upports per 8 porte

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Quantità imballaggio
60130-066	Sportello di contenimento scorrevole	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE