

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione a legno/calcestruzzo

Data Solutions



CERTIFICAZIONI





CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si fissa su legno o cemento quando non sono necessarie approvazioni per cemento fessurato

SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRS2MEG	402240	Acciaio	Elettrogalvanizz ato	10, 12	28.2mm	40.4mm


		Table 2/2		
Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Lunghezza vite (L)	Diametro della punta di perforazione


CSBBRS2MEG	402240	26.9mm	44.5mm	5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE