

Saldatore completo T21 da cavo a gambo della rotaia, segnale

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Materiale: Acciaio; Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
SBTBT21YLH		Linguetta da 1"	16 mm ² Coassiale	5.18mm	T21	Sinistra
SBTBT21YRH		Linguetta da 1"	16 mm ² Coassiale	5.18mm	T21	Destra
SBTBT21XRH		Linguetta da 1"	25 mm ² Coassiale	6.6mm	T21	Destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
SBWT21W6LH		Fatto sul campo	50 mm ² Pieno	8mm	T21	Sinistra
SBWT21W6RH	223217	Fatto sul campo	50 mm ² Pieno	8mm	T21	Destra

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE