We connect and protect

Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit

Data Solutions



Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting to depth members.

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT

CARATTERISTICHE

Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
For fitting to depth members(25 mm grid)
Load-carrying capacity 400 kg
Slide rails can be fitted
For recessed installation of 19"/23" components

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Supporto scorrevole

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
22349-024	12U	660mm	600mm	2
22349-025	18U	900mm	600mm	2
22349-026	18U	900mm	700mm	2
22349-027	25U	1220mm	700mm	2

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.