


DIN Rail

Data Solutions

A DIN rail is a standard metal rail widely used for mounting circuit breakers and industrial control equipment inside equipment racks.



CARATTERISTICHE

Pre-Cut Lengths and with Perforations

Steel with electrogalvanized finishing

Comply with: EN 60715 Standards

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Profilato DIN

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Profondità
20118-872	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	4	15mm
20118-873	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	4	15mm
20118-874	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	4	15mm
20118-875	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	4	15mm
20118-876	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	4	15mm

Codice a catalogo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Profondità
20118-877	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	4	15mm
20118-878	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	4	7.5mm
20118-879	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	4	7.5mm
20118-880	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	4	7.5mm
20118-881	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	4	7.5mm
20118-882	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	4	7.5mm
20118-883	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	4	7.5mm
20118-890	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	10	7.5mm
20118-891	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	10	7.5mm
20118-892	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	10	7.5mm
20118-893	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	10	7.5mm
20118-894	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	10	7.5mm
20118-895	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	10	7.5mm
20118-884	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	10	15mm
20118-885	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	10	15mm
20118-886	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	10	15mm
20118-887	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	10	15mm
20118-888	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	10	15mm

Codice a catalogo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Profondità
20118-889	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	10	15mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza
20118-872	125mm
20118-873	175mm
20118-874	275mm
20118-875	375mm
20118-876	475mm
20118-877	575mm
20118-878	125mm
20118-879	175mm
20118-880	275mm
20118-881	375mm
20118-882	475mm
20118-883	575mm
20118-890	125mm
20118-891	175mm
20118-892	275mm
20118-893	375mm

Codice a catalogo	Larghezza
20118-894	475mm
20118-895	575mm
20118-884	125mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-887	375mm
20118-888	475mm
20118-889	575mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE