

# Interruttore di contatto porta senza cavo

## Data Solutions

Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa. Questo prodotto è facile da maneggiare grazie alla tecnologia plug and play.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Interruttore di contatto portiera (senza cavo di collegamento)

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Profondità | Altezza | Temperatura di esercizio | Grado di protezione | Larghezza | Conforme a.               |
|-------------------|------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 20118-810         | 33.5mm     | 76.5mm  | -25 to 75°C              | IP66                | 31mm      | UL® 508, EN 50047 forma B |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Corrente nominale | Quantità imballaggio | Tensione  | Dimensione del filo      |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 20118-810         | 3 – 6A            | 1                    | 24 – 230V | 0.5 – 2.5mm <sup>2</sup> |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare separatamente la staffa per l'installazione dell'interruttore porta (Varistar, Novastar, Eurorack).

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**