

Solo stampo per lavoro sui binari speciali, alimentazione, 250 kcmil Cordatura, Sinistra

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBJT52WLHM



CARATTERISTICHE

Stampi di ricambio progettati per le strutture di collegamento in applicazioni con connessioni elettriche

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Stile terminale di collegamento: J

Tipo di rotaia: Profili delle rotaie per gru

Dimensione conduttore: 250 kcmil Ropelay

Diametro esterno conduttore, nominale: 19.05mm

Stile saldatrice: T5

Orientamento: Mano sinistra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: PB90 o PB90PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: B323BX, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE