

Coppia di saldatori completa T20 da cavo a gambo della rotaia, alimentazione, 85-141 lb T-Rail, 1/0 Coassiale

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBWT202C



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Ciascun articolo include le posizioni per saldatura sia destra sia sinistra

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietrina

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastica

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: W

Dimensione conduttore: 1/0 Concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 9.47mm

Stile saldatrice: T20

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: PBW2C

Materiale di saldatura: PB65, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105C, venduto separatamente

Manicotto conduttore: S05F, venduto separatamente

Filiera del martello: WD80, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE