

Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, tipo M2, Standard, 300 mm² A trefoli, 600 kcmil A trefoli

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

RKM2300



CARATTERISTICHE

Adatto per capicorda e connettori

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 716942

Tipo di capocorda/connettore: Standard

Dimensione conduttore: 300 mm² intrecciati; 600 kcmil intrecciato

Larghezza di crimpatura: 5mm

Attrezzo: M2H; M2M

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE