

Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 16 mm² Coassiale, Destra

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

SBB200YRH



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: 16 mm² concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 5.18mm

Stile saldatrice: T21; TB5

Orientamento: Mano destra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: SB25 o SB25PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105B, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS12C, venduto separatamente

Clip di fissaggio: S2659, venduto separatamente

Filiera del martello: SBD50, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE