


Solo coppia di stampi collegamento a giunti, segnale, Rotaia senza testa, Senza testa Stile terminale collegamento, Solo stampo, 3/16" Ponticello a trefolo

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

SBS925M



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Guida senza testa

Stile terminale di collegamento: Testa libera

Prodotto: Solo stampo

Dimensione conduttore: Bondstrand da 3/16"

Diametro esterno conduttore, nominale: 4.76mm

Stile saldatrice: T6; T7

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: SB25, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105B, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS11C, venduto separatamente

Clip di fissaggio: S2659, venduto separatamente

Filiera del martello: SBD50, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE