

Saldatore completo T21 da cavo a gambo della rotaia, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 16 mm² Coassiale, Sinistra

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

SBTBT21YLH



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaia da 85 a 141 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio; Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Stile terminale collegamento: Linguetta da 1"

Dimensioni del conduttore: 16 mm² Coassiale

Diametro esterno del conduttore, nominale: 5.18mm

Modello saldatore: T21

Orientamento: Sinistra

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: SBB200YLH

Materiale per saldatura: SB25, venduto separatamente

Maniglia di bloccaggio: C105B, venduto separatamente

Manicotto capocorda: SBS12C, venduto separatamente

Clip per collegamento: S2659, incluso

Stampo a maglio: SBD50, venduto separatamente

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE