


# Saldatore completo T21 da cavo a gambo della rotaia, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 16 mm<sup>2</sup> Coassiale, Destra

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**SBTBT21YRH**



### CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaia da 85 a 141 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio; Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: 16 mm<sup>2</sup> concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 5.18mm

Stile saldatrice: T21

Orientamento: Mano destra

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: SBB200YRH

Materiale di saldatura: SB25, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105B, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS12C, venduto separatamente

Clip di fissaggio: S2659, incluso

Filiera del martello: SBD50, venduto separatamente

## SCHEMI

---



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**