



# Armadio Comline FTTX per esterni con accesso doppio, 1200H 800 W 600D

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**12349-008**



Le applicazioni di telecomunicazione richiedono sofisticate apparecchiature elettroniche in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme, atti vandalici e garantendo così la continuità operativa. Gli armadi nVent SCHROFF possono essere utilizzati come armadi DSLAM / Point of Presence / zone pooling / FTTC / FTTH / MFG.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Dimensioni altezza senza base (140 mm)

Parete singola, armadio leggero in alluminio

Armadio isolato

IP 55

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Tipo di prodotto: Armadietto esterno

Famiglia di prodotti: FTTX Comline

Altezza cremagliera: 25U

Altezza: 1200mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 600mm

Tipo di parete: Parete singola

Tipo di porta: Porta singola

Accesso: Anteriore; Indietro

Raffreddamento: Isolamento

Schermatura EMC: No

Conforme a: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Quantità imballaggio: 1

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Alluminio

Net Weight: 68kg

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**