


# Varistar CP Mobile Cabinet Frame, 42 U, 2000H, 600W, 1200D

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**20630-232**



Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

### CARATTERISTICHE

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 1200mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

È conforme a: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Carico dinamico: 1000kg

Materiale del telaio: Acciaio

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Telaio per armadio/rack

Carico statico: 1600kg

Tipo: Cellulare

Funziona con: Varistar CP

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**