





# Porta a battente per contenimento corsia, manuale, 1200 W, RAL 7035

## Data Solutions

### **CODICE A CATALOGO**

**22130-583**



Le porte a battente sono le soluzioni di chiusura economiche più utilizzate nei sistemi di contenimento delle corsie.

### **CARATTERISTICHE**

Porte doppie adatte per una larghezza corsia di 1200 mm

### **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Tipo di prodotto: Coperchio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Porta della corsia

Funziona con: Contenimento corridoio

Larghezza: 1200mm

Materiale: Acciaio

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7035

Quantità imballaggio: 1

Fine: Verniciato a polvere

Gross Weight: 101kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Si prega di ordinare separatamente mascherine di copertura adeguate (sopra la porta).

Maniglia a leva opzionale con blocco su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**