

PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EB0332



PDU modulare e compatta. Design a profilo ultra basso

CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione di base Enlogic consentono l'alimentazione negli armadi, nei rack a telaio aperto e nei contenitori per montaggio a parete

Tensione di ingresso 230 V CA, monofase

Uscite C13 e C19

Profilo in alluminio 1RU

Montaggio senza attrezzi regolabile

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: EnLogic

Tipo: PDU di base

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: (30) C13; (6) C19

Quantità presa: 36

Colore: Nero

Interruttore automatico: 16 A, 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: No

Quantità di interruttori automatici: 3

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione superiore

Tensione di ingresso: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Valore nominale di interruzione: 5kAIC

Potenza massima in ingresso: 11,0 kVA

Tensione di uscita: 200 – 240VAC

Amperaggio (amperaggio ridotto): 63 A

Tipo di spina: IEC 60309 363P6 (IP44)

Unità rack: 0U

Cavo di ingresso rimovibile: No

Tipo di misurazione: Nessuno

Quantità imballaggio: 1

Gross Weight: 10kg

Lunghezza del cavo di input: 3m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE