

# Giunto T7 coppia saldatrice completa, segnale

## Data Solutions



### CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

### SPECIFICHE

**Tipo di rotaia:** Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

**Materiale:** Acciaio; Grafite

Table 1/1

| Codice a catalogo | Stile terminale di collegamento | Dimensione conduttore     | Diametro esterno conduttore, nominale | Stile saldatrice |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| SBHFT7E           | Testa libera                    | Bondstrand da 3/16"       | 4.76mm                                | T7               |
| SBHFT7K           | Testa libera                    | Barra bondstrand da 5/16" | 4.76mm                                | T7               |
| SBTBT7F           | 3/4"                            | Bondstrand da 3/16"       | 4.76mm                                | T7               |
| SBTBT7G           | 1"                              | Bondstrand da 3/16"       | 4.76mm                                | T7               |

| Codice a catalogo | Stile terminale di collegamento | Dimensione conduttore     | Diametro esterno conduttore, nominale | Stile saldatrice |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| SBXST7D           | 3/4" XS                         | Bondstrand da 3/16"       | 4.76mm                                | T7               |
| SBTBT7B           | 1"                              | Barra bondstrand da 5/16" | 7.94mm                                | T7               |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**