

Cavo di rete

Data Solutions



Il cavo di rete SCHROFF nVent fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili. Sono di natura generale e si adattano a diverse applicazioni come ventole, lampade per armadi, ecc., collegamenti PC industriali, gruppi di continuità, sistemi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Applicazioni: Ventole, luci per armadi, collegamenti PC industriali, gruppi di continuità e sistemi

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Cavo

Table 1/2

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità imballaggio	Colore	Tipo di connettore
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Nero	Dritto
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Nero	Dritto
60103-141	US = Standard USA	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità imballaggio	Colore	Tipo di connettore
60103-137	BS = Standard britannico	IEC C13	2500mm	1	Nero	Diritto
60103-131	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Diritto
60704-020	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Angolato
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Nero	Diritto
62150-191	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Nero	Diritto

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale
60110-360	PVC
60110-361	PVC
60103-141	PVC
60103-137	PVC
60103-131	PVC
60704-020	PVC
60197-053	PVC
62150-191	PVC

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE