

Single Temperature Sensor

Data Solutions



Single Temperature Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARATTERISTICHE

Single Temperature Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy +/- 2 %

SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Funziona con | Altezza | Quantità nella confezione | Tipo di spina | Cavo di ingresso rimovibile |
|-------------------|--------------|---------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| EA9102 | RackPower | 270mm | 1 | RJ45 | No |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE