

Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase

Data Solutions

PDU modulare e compatta con due ingressi cavo di alimentazione che possono essere collegati a un alimentatore A e B. Design salvaspazio in un unico telaio.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Possibilità di montaggio orizzontale e verticale

Due cavi di collegamento (dimezzati nella direzione della lunghezza), 3 m (con estremità aperta), 2 x trifase, 400 V CA (rosso, nero, area bianca)

Le multiprese possono essere ruotate in tutte le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Altezza di montaggio 1 U

SPECIFICHE

Lunghezza:	1848.5mm
Materiale:	Alluminio; Poliammide
Colore:	Grigio; Nero; Rosso
Tipo di prodotto:	Striscia di connettori femmina

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità presa	Prese commutate	Tensione CA	Quantità imballaggio	Profondità
60110-287	IEC C13	48	No	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	No	400V	1	44mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Altezza
60110-287	Anodizzato	44mm
60110-286	Anodizzato	44mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE