We connect and protect

Multipresa, IEC C13, misurata

Data Solutions

PDU con misuratore di potenza locale. I dati relativi alla potenza vengono visualizzati su un display integrato.

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

- Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione
- Altezza di montaggio 1 U
- Misurazione e display integrati tramite unità display locale
- Multiprese con connettori femmina IEC 60320-C13
- Montaggio orizzontale e verticale

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore	Prese commutate	Lunghezza
60110-296	Striscia di connettori femmina	IEC C13	8	Grigio	Sì	438.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione CA	Profondità	Materiale	Quantità imballaggio
60110-296	230V	44mm	Alluminio, Poliammide	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.