


Striscia di connettori femmina, UTE

Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite UTE.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

In conformità con NFC 61-303

Multipresa con connettori femmina UTE

Altezza di montaggio 1 U

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m, con connettore maschio SCHUKO/UTE

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Poliammide
Colore:	Grigio
Tipo di prodotto:	Striscia di connettori femmina

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità presa	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità imballaggio
60110-220	UTE	4	No	230V		1
60110-221	UTE	9	No	230V		1
60110-225	UTE	8	Sì	230V		1
60110-267	UTE	6	No	230V	Protezione da transienti, Filtro soppressione rete	1
60110-227	UTE	8	No	230V	Protezione da transienti	1
60110-229	UTE	7	No	230V	Filtro soppressione rete	1
60110-222	UTE	12	No	230V		1
60110-223	UTE	15	No	230V		1
60110-224	UTE	19	No	230V		1
60110-226	UTE	12	Sì	230V		1
60110-228	UTE	6	No	230V	Protezione da sovracorrente	1
60110-230	UTE	6	No	230V	Protezione corrente di guasto	1
60110-231	UTE	6	No	230V	Protezione corrente di guasto, Protezione da sovracorrente	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità	Fine	Lunghezza
60110-220	44mm	Anodizzato	210mm

Codice a catalogo	Profondità	Fine	Lunghezza
60110-221	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-225	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-267	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-227	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-229	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-222	44mm	Anodizzato	947.5mm
60110-223	44mm	Anodizzato	1202mm
60110-224	44mm	Anodizzato	1753mm
60110-226	44mm	Anodizzato	947.5mm
60110-228	75mm	Anodizzato	438.5mm
60110-230	88mm	Anodizzato	438.5mm
60110-231	88mm	Anodizzato	438.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE