

Armadietto per collocazione Varistar, RAL 7021

Data Solutions



Armadi di coposizionamento con 2, 3 o 4 divisori in RAL 7021 per ospitare i server, separando l'accesso e il cablaggio degli scomparti.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Armadi di coubicazione con scomparti

Cablaggio flessibile, possibile dall'alto, dal basso, a sinistra o a destra (i cavi dati e di alimentazione possono essere collegati separatamente)

Dispositivo di chiusura sportello a più punti

Porte perforate

Classe di protezione IP 20

Colore RAL 7021 (grigio nero)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale telaio: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Colore cornice	Larghezza	Codice colore cornice
10130-202	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Colore cornice	Larghezza	Codice colore cornice
10130-220	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-221	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Codice colore rivestimento	Profondità	Quantità imballaggio	Numero di scomparti	Fine
10130-202	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-203	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-204	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-205	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-206	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-207	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-208	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-209	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-210	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-211	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-212	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-213	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-214	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-215	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-216	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-217	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-218	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-219	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Codice colore rivestimento	Profondità	Quantità imballaggio	Numero di scomparti	Fine
10130-220	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-221	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-222	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-223	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-224	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-225	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-257	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-258	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-259	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-260	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-261	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-262	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-269	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-270	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-271	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-272	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-273	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-274	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
10130-202	Acciaio	800kg
10130-203	Acciaio	800kg
10130-204	Acciaio	800kg
10130-205	Acciaio	800kg
10130-206	Acciaio	800kg
10130-207	Acciaio	800kg
10130-208	Acciaio	800kg
10130-209	Acciaio	800kg
10130-210	Acciaio	800kg
10130-211	Acciaio	800kg
10130-212	Acciaio	800kg
10130-213	Acciaio	800kg
10130-214	Acciaio	800kg
10130-215	Acciaio	800kg
10130-216	Acciaio	800kg
10130-217	Acciaio	800kg
10130-218	Acciaio	800kg
10130-219	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
10130-220	Acciaio	800kg
10130-221	Acciaio	800kg
10130-222	Acciaio	800kg
10130-223	Acciaio	800kg
10130-224	Acciaio	800kg
10130-225	Acciaio	800kg
10130-257	Acciaio	800kg
10130-258	Acciaio	800kg
10130-259	Acciaio	800kg
10130-260	Acciaio	800kg
10130-261	Acciaio	800kg
10130-262	Acciaio	800kg
10130-269	Acciaio	800kg
10130-270	Acciaio	800kg
10130-271	Acciaio	800kg
10130-272	Acciaio	800kg
10130-273	Acciaio	800kg
10130-274	Acciaio	800kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Pannello laterale da ordinare separatamente. Per il pannello cavi adatto, vedere accessori.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE