

Armadietto per collocazione Varistar, RAL 7035

Data Solutions



Armadi di coposizionamento con 2, 3 o 4 divisori in RAL 7035 per ospitare i server, separando l'accesso e il cablaggio degli scomparti.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Armadi di collocazione con scomparti per ospitare, ad esempio, i server

Cablaggio flessibile, possibile dall'alto, dal basso, a sinistra o a destra (i cavi dati e di alimentazione possono essere collegati separatamente)

Bloccaggio delle portiere a più punti

Porte perforate

Classe di protezione IP 20

Colore RAL 7035

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale telaio: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Colore cornice	Larghezza	Codice colore cornice
11130-202	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Colore cornice	Larghezza	Codice colore cornice
11130-220	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-221	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Codice colore rivestimento	Profondità	Quantità imballaggio	Numero di scomparti	Fine
11130-202	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-203	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-204	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-205	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-206	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-207	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-208	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-209	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-210	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-211	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-212	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-213	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-214	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-215	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-216	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-217	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-218	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-219	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Colore rivestimento	Codice colore rivestimento	Profondità	Quantità imballaggio	Numero di scomparti	Fine
11130-220	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-221	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-222	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-223	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-224	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-225	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-257	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-258	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-259	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-260	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-261	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-262	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-269	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-270	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-271	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-272	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-273	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-274	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
11130-202	Acciaio	800kg
11130-203	Acciaio	800kg
11130-204	Acciaio	800kg
11130-205	Acciaio	800kg
11130-206	Acciaio	800kg
11130-207	Acciaio	800kg
11130-208	Acciaio	800kg
11130-209	Acciaio	800kg
11130-210	Acciaio	800kg
11130-211	Acciaio	800kg
11130-212	Acciaio	800kg
11130-213	Acciaio	800kg
11130-214	Acciaio	800kg
11130-215	Acciaio	800kg
11130-216	Acciaio	800kg
11130-217	Acciaio	800kg
11130-218	Acciaio	800kg
11130-219	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
11130-220	Acciaio	800kg
11130-221	Acciaio	800kg
11130-222	Acciaio	800kg
11130-223	Acciaio	800kg
11130-224	Acciaio	800kg
11130-225	Acciaio	800kg
11130-257	Acciaio	800kg
11130-258	Acciaio	800kg
11130-259	Acciaio	800kg
11130-260	Acciaio	800kg
11130-261	Acciaio	800kg
11130-262	Acciaio	800kg
11130-269	Acciaio	800kg
11130-270	Acciaio	800kg
11130-271	Acciaio	800kg
11130-272	Acciaio	800kg
11130-273	Acciaio	800kg
11130-274	Acciaio	800kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Pannello laterale da ordinare separatamente. Per il pannello cavi adatto, vedere accessori.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE