

# Armadietto per collocazione Varistar, RAL 9003

## Data Solutions



Armadi di coposizionamento con 2, 3 o 4 divisori in RAL 9003 per ospitare i server, separando l'accesso e il cablaggio degli scomparti.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Armadi di collocazione con scomparti per ospitare, ad esempio, i server

Cablaggio flessibile, possibile dall'alto, dal basso, a sinistra o a destra (i cavi dati e di alimentazione possono essere collegati separatamente)

Bloccaggio delle portiere a più punti

Porte perforate

Classe di protezione IP 20

Colore RAL 9003

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Rack

**Materiale telaio:** Acciaio

Table 1/3

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Materiale rivestimento | Colore cornice | Larghezza | Codice colore cornice |
|-------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 12130-202         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-203         | 39U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-204         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-205         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-206         | 39U                 | 2000mm  | Acciaio                | Grigio nero    | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-207         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-208         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-209         | 45U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-210         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-211         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-212         | 45U                 | 2200mm  | Acciaio                | Grigio nero    | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-213         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-214         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-215         | 39U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-216         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-217         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-218         | 39U                 | 2000mm  | Acciaio                | Grigio nero    | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-219         | 40U                 | 2000mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Materiale rivestimento | Colore cornice | Larghezza | Codice colore cornice |
|-------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 12130-220         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-221         | 45U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-222         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-223         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-224         | 45U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-225         | 44U                 | 2200mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-257         | 45U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-258         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-259         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-260         | 45U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-261         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-262         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-269         | 45U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-270         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-271         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 600mm     | RAL 7021              |
| 12130-272         | 45U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-273         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |
| 12130-274         | 48U                 | 2450mm  | Acciaio                | Segnale bianco | 800mm     | RAL 7021              |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Colore rivestimento | Codice colore rivestimento | Profondità | Quantità imballaggio | Numero di scomparti | Fine                 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12130-202         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-203         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-204         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-205         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-206         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-207         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-208         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-209         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-210         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-211         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-212         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-213         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-214         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-215         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-216         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-217         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-218         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-219         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Colore rivestimento | Codice colore rivestimento | Profondità | Quantità imballaggio | Numero di scomparti | Fine                 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12130-220         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-221         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-222         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-223         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-224         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-225         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-257         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-258         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-259         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-260         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-261         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-262         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1000mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-269         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-270         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-271         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |
| 12130-272         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 2                   | Verniciato a polvere |
| 12130-273         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 3                   | Verniciato a polvere |
| 12130-274         | Segnale bianco      | RAL 9003                   | 1200mm     | 1                    | 4                   | Verniciato a polvere |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Materiale | Carico statico |
|-------------------|-----------|----------------|
| 12130-202         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-203         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-204         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-205         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-206         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-207         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-208         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-209         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-210         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-211         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-212         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-213         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-214         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-215         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-216         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-217         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-218         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-219         | Acciaio   | 800kg          |

| Codice a catalogo | Materiale | Carico statico |
|-------------------|-----------|----------------|
| 12130-220         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-221         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-222         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-223         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-224         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-225         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-257         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-258         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-259         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-260         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-261         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-262         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-269         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-270         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-271         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-272         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-273         | Acciaio   | 800kg          |
| 12130-274         | Acciaio   | 800kg          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Pannello laterale da ordinare separatamente. Per il pannello cavi adatto, vedere accessori.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**