

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 1 punto

Data Solutions



Sportello in vetro Varistar CP con bloccaggio a punto singolo per applicazioni IP 20.

CARATTERISTICHE

St, 1,5 mm

Vetro di sicurezza, 6 mm

Coperchio serratura a chiave

Angolo di apertura 180°

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio; Vetro

Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-016	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-017	42U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-018	47U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-019	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-392	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-393	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-394	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-395	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-396	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-397	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-398	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-399	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-481	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-482	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-483	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-484	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-485	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-486	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-487	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-488	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-489	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-490	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-491	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-492	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Table 2/2					
Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE