

Sportello smaltato Varistar CP con bloccaggio a 3 punti

Data Solutions



La porta vetrata con bloccaggio a 3 punti consente un contatto più forte tra la porta e il telaio dell'armadio.

CARATTERISTICHE

Porta vetrata con bloccaggio a 3 punti, con serratura

Maniglia a leva con inserto a chiave (2 chiavi)

Angolo di apertura 180°

Vetro di sicurezza, 6 mm

Montaggio standard, serratura sulla porta destra

Può essere montato a posteriori con manico a leva 24630003 e semicilindro profilato DIN con chiavi o pulsante

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 3 punti

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio; Vetro

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità imballaggio	Colore
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità imballaggio	Colore
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Grigio nero
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Grigio nero
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità imballaggio	Colore
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE