

Armadietto server Varistar CP

Data Solutions



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

SPECIFICHE

Carico statico:	1600kg
Tipo di prodotto:	Rack
Codice colore rivestimento:	RAL 7021
Materiale telaio:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Larghezza	Colore rivestimento	Profondità
-------------------	---------------------	---------	------------------------	-----------	---------------------	------------

10630-017	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Quantità imballaggio	Carico dinamico	Fine	Materiale
10630-017	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-018	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-019	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-020	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-023	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-024	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-025	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-026	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE