

Pannello laterale Varistar CP, diviso, con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco

Data Solutions



Pannelli laterali (2 pezzi) con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido senza kit di messa a terra per armadi Varistar CP.

CARATTERISTICHE

Acciaio, 1 mm

2 pannelli laterali separati senza kit di messa a terra

Kit blocco di sicurezza incluso

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello armadietto/rack

Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Materiale	Tipo
21630-061	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-062	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-063	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-067	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-068	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-069	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-073	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-074	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido
21630-075	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE