


Base terminale aria, nastro piatto



CARATTERISTICHE

Base per terminale aereo pressofusa per il montaggio su superfici orizzontali


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Dimensioni nastro	A.	Altezza (H)
ATBC15	711160	Canna di fucile con piombo	M16	25 x 3 mm	61 mm	24 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Peso unità	Conforme a.	Profondità (D)	Larghezza (W)
ATBC15	711160	6.6 mm	0.37 kg	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA	100mm	100 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE