


Terminale pneumatico, filettatura imperiale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Diametro (Ø)	Tipo	Altezza (H)	Dimensione filettatura (TS)
LPA225ST	Alluminio		12.7 mm	Smussato	609.6 mm	1/2" UNC
LPA227ST	Alluminio		12.7 mm	Smussato	914.4 mm	1/2" UNC
LPA245ST	Alluminio		15.88 mm	Smussato	609.6 mm	5/8" UNC
LPC205BST	Rame	Nudo	9.53 mm	Smussato	609.6 mm	3/8" UNC
LPC225B	Rame	Nudo	12.7 mm	Affilata	609.6 mm	1/2" UNC

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Diametro (Ø)	Tipo	Altezza (H)	Dimensione filettatura (TS)
LPC225BST	Rame	Nudo	12.7 mm	Smussato	609.6 mm	1/2" UNC
LPC242BST	Rame	Nudo	15.88 mm	Smussato	304.8 mm	5/8" UNC
LPC245BST	Rame	Nudo	15.88 mm	Smussato	609.6 mm	5/8" UNC
LPC247B	Rame	Nudo	15.88 mm	Affilata	914.4 mm	5/8" UNC
LPC415	Rame	Nudo	15.88 mm	Affilata	1524 mm	5/8" UNC
LPC416	Rame	Nudo	15.88 mm	Affilata	1828.8 mm	5/8" UNC

Table 2/2

Codice a catalogo	Peso unità
LPA225ST	0.21 kg
LPA227ST	0.31 kg
LPA245ST	0.33 kg
LPC205BST	0.37 kg
LPC225B	0.66 kg
LPC225BST	0.66 kg
LPC242BST	0.52 kg
LPC245BST	0.78 kg
LPC247B	1.29 kg
LPC415	2.59 kg
LPC416	3.1 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE