

Connettore femmina di messa a terra per aeromobili con punto di attacco a barra



CARATTERISTICHE

Fusioni da utilizzare in sistemi di messa a terra statica di aree di rifornimento

Adatto come combinazione di punto di messa a terra statica e ancoraggio

Si collega facilmente al conduttore del sistema di messa a terra e/o ai picchetti di terra

Progettato per una semplice installazione con superfici pavimentate a livello


Compatibile con le connessioni nVent ERICO Cadweld

SPECIFICHE

Materiale: Bronzo fosforoso

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Profondità (D)	Punto di attacco (AP)	Tipo di connessione
B167	165230	120 mm	112 mm	184.2mm	38 mm Diameter Bar	RA, RB
B166	165220	98 mm	88.9 mm	133.35mm	19 mm Diameter Bar	RA, RB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE