

# Punto di messa a terra B161/B164, quattro prigionieri



## CARATTERISTICHE

Design di lunga durata

Bassa resistenza e impedenza del terreno

Condutтивità elettrica superiore e resistenza alla corrosione

Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico

Facile da installare come ponte di terra prefabbricato una volta saldato nVent ERICO Cadweld a un pezzo di conduttore

## SPECIFICHE

**Materiale:** Rame

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Profondità 1 (D1)	Profondità 2 (D2)	Altezza (H)
B16412A	166060	44.5 mm	85 mm	44.5mm	85mm	70 mm
B16110B	166030	30 mm	65 mm	30mm	65mm	42 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
B16412A	166060	10.7 mm	M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
B16110B	166030	14 mm	M10

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli assemblaggi richiedono conduttori e connessioni nVent ERICO Cadweld che devono essere ordinati separatamente.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**