


Connettore nastro bi-metallico



CARATTERISTICHE

Fornisce il punto di connessione tra i conduttori a bandella in alluminio e in rame in una tratta dritta

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni nastro	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
BIM700	711480	Aluminum, Rame	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	30mm	15 mm	80 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità	Conforme a.
BIM700	711480	0.19 kg	IEC® EN 62561-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE