

Coppia saldatrice completa cavo-nastro guida T20, alimentazione



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Ciascun articolo include le posizioni per saldatura sia destra sia sinistra

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Stile terminale di collegamento: W

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Termoplastica	UIC	50 mm ² concentrico	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Termoplastica	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Concentrico	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Concentrico	10.62mm	T20

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT202E	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBWT20X401	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	70 mm ² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Concentrico	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	Diametro 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Termoplastica	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Termoplastica	UIC	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil concentrico	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Termoplastica	135 libbre Betlemme	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Termoplastica	ASCE da 20 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Termoplastica	40 libbre ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT203B	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE