

Coppia saldatrice completa cavo-nastro guida T21, segnale



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore alla rete per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 140 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tipo di rotaia	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale
SBTBT21R		Acciaio, Graphite	UIC	1"	10 mm ² concentrico	4.11mm
SBTBT21B		Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm
SBTBT21C	165550	Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tipo di rotaia	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale
SBTBT21D		Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1 1/2"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm
SBXST21A		Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm
SBTBT21Y		Acciaio, Graphite	UIC	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm
SBTBT21L		Acciaio, Graphite	UIC	1"	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Acciaio, Graphite	UIC	1"	35 mm ² concentrico	7.75mm
SBTBT21E		Acciaio, Graphite	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile saldatrice
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile saldatrice
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE