

# Saldatore completo TB5 da cavo a gambo della rotaia, segnale



## CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre

## SPECIFICHE

**Stile terminale collegamento:** Linguetta da 1"  
**Tipo di rotaia:** Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, Termoplastici	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5	Sinistra
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, Termoplastici	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5	Destra

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**