

Manicotto a compressione



CARATTERISTICHE

Placcatura in stagno anticorrosione

Il rame temprato facilita l'operazione di crimpatura

Contiene un punto di arresto positivo per il posizionamento corretto dei cavi all'interno del manicotto

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Finitura: Rivestito in stagno

Table 1/1


Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Lunghezza (L)	Tipo di strumento/stampo
A2364J	#8 Pieno	36.5mm	SBT031DJ Strumento a compressione manuale/Nessuno stampo necessario
A2314J	#9 Pieno	36.5mm	SBT031DJ Strumento a compressione manuale/Nessuno stampo necessario
A2367J	3/16" A trefoli	36.5mm	SBT031DJ Strumento a compressione manuale/Nessuno stampo necessario

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Lunghezza (L)	Tipo di strumento/stampo
A2363J	#6 Pieno	36.5mm	SBT031DJ Strumento a compressione manuale/Nessuno stampo necessario

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: ogni manicotto può ospitare su un'estremità un ponticello a trefolo da 3/16". L'altra estremità del manicotto può essere utilizzata per conduttori con le dimensioni indicate nella tabella riportata sopra.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE