


Piastra di messa a terra in rame



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

SCHEMI



CARATTERISTICHE

Fornisce una grande area superficiale per dissipare la corrente nel terreno

Disponibile in una varietà di dimensioni e configurazioni della spirulina

SPECIFICHE

Finitura: Senza rivestimento

Materiale: Rame

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza	Lunghezza	Collegamento a spirulina	Spessore
710190	710190	600 mm	600mm	Nessuno	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	Nessuno	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Elettrodi di terra a piastra	
C	Materiale	C: Rame (C11000)
E	Collegamento a spirulina	C: Continuo (connessione 2 x "L J" ERICO CADWELD) E: Finale (stile connessione "L J" ERICO CADWELD) N: No. spiruline
A	Codice spessore piastra (tolleranza sovrametallo)	A: 1/32" (Min. per fulmini - Cu) B: 1/16" (Min. per energia - Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (Min. per energia - Acc.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Codice larghezza piastra	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Codice lunghezza piastra (pollici) (3 cifre richieste)	
1L*	Tipo cavo spirulina (codice cavo ERICO)	
024*	Lunghezza spirulina (")	
(T)*	Rivestito in stagno	

* Vuoto se nessuno

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE