

Attrezzo di compressione per crimpatura, manuale



CARATTERISTICHE

Gamma a sezione trasversale larga

Design ergonomico

Leggero e facile da utilizzare

Include involucri personalizzati di facile trasporto

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Sistema	Muore	Profilo di crimpatura	Dimensione conduttore
M2M	716900	Manuale	Serie RKM2, PKM2 series	Esagonale	# 10 bloccato - 600 kcmil bloccato, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE