

Connettore trasversale rotondo



CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per le connessioni parallele o a corsa trasversale

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione conduttore	Profondità (D)	Larghezza (W)
CCR608S		Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305)		6 mm pieno, 8 mm pieno, Trefolo da 8 mm	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Rame		6 mm pieno, 8 mm pieno, Trefolo da 8 mm	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Acciaio	Zincato a caldo	6 mm pieno, 8 mm pieno, Trefolo da 8 mm	41mm	41 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
CCR68GS	101265	0.14 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE