


# Terminale della linea dati



## CARATTERISTICHE

Blocco di terminazione a vite con contatti di disconnessione

Viene utilizzato con protettori di dati ad alta velocità e linee di abbonati


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Connessione, continua      | Connessione, bloccata      | Profondità (D) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|
| DLT               | 702721          | 0.20 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 0.20 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 118mm          | 31 mm       | 43 mm         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unità |
|-------------------|-----------------|------------|
| DLT               | 702721          | 185.4 kg   |



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE