

Clip CC, bandella



CARATTERISTICHE

Consente di fissare i conduttori di protezione contro i fulmini evitando che vadano fuori posto

Fissaggio meccanico con viti o chiodi

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Materiale	Dimensioni nastro	Tipo di nastro	Lunghezza (L)
DCC253	711220	IEC® 62561-1, IEC® 62561-4	Leaded Gunmetal, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Senza rivestimento	50mm
DCC600	711250		Leaded Gunmetal, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Isolato	53mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	Profondità (D)	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario
DCC253	711220	18 mm	10 mm	20mm	6.6 mm	0.04 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	Profondità (D)	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario
DCC600	711250	18 mm	12 mm	20mm	6.6 mm	0.05 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE